

产品一览

- 0 ... 2 mm
- 电压输出
- M8 接头
- 10 ... 60 °C
- IP 67



图片与实际产品相似



技术数据

基本参数

安装方式	半屏蔽
测量距离 Sd	0 ... 2 mm
分辨率	< 0,001 mm (静态) < 0,005 mm (动态)
重复精度	< 0,02 mm
线性误差	± 100 µm
温漂	± 5 % (全量程)

电气参数

响应时间 (出厂特性)	< 0,7 ms
电源电压范围 +Vs	15 ... 30 VDC
最大电流消耗 (无负载)	25 mA
输出电路	电压输出
输出信号	0 ... 10 VDC

电气参数

负载电阻	> 1000 Ohm
短路保护	是
反极性保护	是

机械参数


类型	圆柱形 · 光滑版
外壳材质	不锈钢材质
尺寸	6,5 mm
外壳长度	46 mm
连接方式	M8 接头

环境条件

工作温度	10 ... +60 °C
防护等级	IP 67

2021-04-28 指定的产品特性或功能和性能数据不代表或暗示任何保证。技术参数如有变更，恕不另行通知。

尺寸图



接线图

