

产品一览

- 8 mm
- 6,4 mm
- PNP 常闭 (NC)
- M12 接头
- -25 ... 75 °C
- IP 67



图片与实际产品相似

技术数据

基本参数

安装方式	半屏蔽
额定感应距离 Sn	8 mm
可靠感应距离 Sa	6,4 mm
温漂	± 10 %感应范围 (0 ... +60 °C)
迟滞	3 ... 20 % (Sr)
输出指示灯	3端点红色LED

电气参数

开关频率	< 400 Hz
电源电压范围 +Vs	10 ... 30 VDC
最大电流消耗 (无负载)	15 mA
输出电路	PNP 常闭 (NC)
压降 Vd	< 2,5 VDC
输出电流	< 200 mA

电气参数

短路保护	是
反极性保护	是

机械参数

类型	圆柱形 · 螺纹版
感应面材质	PBT, 红色
外壳材质	黄铜镀镍
尺寸	18 mm
外壳长度	60 mm
连接方式	M12 接头
最大紧固扭矩	25 Nm


环境条件

工作温度	-25 ... +75 °C
防护等级	IP 67

备注

- 符合 EMC 要求 EN 60947-5-2: 2007

尺寸图



接线图

