

**Auf einen Blick**

- Sicherste Objekterkennung durch Schrankenprinzip
- Manipulationssicheres, einfaches Einlernen per qTeach oder Leitungsteach
- IO-Link für erweiterte Parametrierungsmöglichkeiten und zusätzliche Diagnosedaten
- Robustes Gehäuse mit Distanzhülsen aus Edelstahl



Abbildung ähnlich



**Technische Daten**

Allgemeine Daten		Elektrische Daten	
Funktion	Einweg-Lichtschranke	Ausgangsstrom	< 50 mA
Sender / Empfänger	Empfänger	kurzschlussfest	Ja
Lichtquelle	Verwendung mit Rotlicht-Diode gepulst	verpolungsfest	Ja
Betriebsreichweite Sb	5 m	<b>Kommunikationsschnittstelle</b>	
Grenzreichweite Sn	6 m	Baudrate	230,4 kBaud (COM 3)
kleinstes erfassbares Objekt typ.	5 mm (0,5 mm mit Blende)	Einstellbare Parameter	Schaltpunkte Zeitfilter LED Zustandsanzeigen Ausgangslogik Zähler Sensorelement deaktivieren Find Me Funktion Teach-in Modus
Anzeige Verschm. / Einst.	Ausgangsanzeige blinkend	IO-Link Porttyp	Class A
Ausgangsanzeige	LED gelb	Prozessdatenlänge	32 Bit
Betriebsanzeige	LED grün	Prozessdatenstruktur	Bit 0 = SSC1 (Anwesenheit) Bit 2 = Qualität Bit 3 = Alarm Bit 5 = SSC4 (Zähler) Bit 16-31 = 16 Bit Messwert
Empfindlichkeitseinstellung	Teach-in und IO-Link	Schnittstelle	IO-Link V1.1
Unterdrückung gegenseitiger Beeinflussung	Ja	Zusätzliche Daten	Signalstärke Funktionsreserve Schaltzyklen Gerätetemperatur
<b>Elektrische Daten</b>		Zykluszeit	≥ 0,6 ms
Ansprech- / Abfallzeit	< 0,5 ms		
Jitter	< 0,15 ms		
Betriebsspannungsbereich +Vs	10 ... 30 VDC		
Stromaufnahme max. (ohne Last)	20 mA (@ 10 VDC)		
Stromaufnahme mittel	16 mA (@ 24 VDC)		
Spannungsabfall Vd	< 2 VDC		
Schaltfunktion	Hell- / Dunkelschaltung		
Ausgangsschaltung	Gegentakt		

**Technische Daten**

**Mechanische Daten**

Breite / Durchmesser	8 mm
Höhe / Länge	25,1 mm
Tiefe	14,1 mm
Bauform	Quaderförmig
Befestigung	Hülse glatt (Stahl rostfrei)
Gehäusematerial	Kunststoff (ASA, PMMA)


**Mechanische Daten**

Frontscheibe	PMMA
Anschlussart	Kabel 4-Pol, 2 m
Kabel Kennwerte	PVC / PVC 4 x 0,08 mm <sup>2</sup>


**Umgebungsbedingungen**

Arbeitstemperatur	-25 ... +50 °C
Schutzart	IP 67

**Masszeichnung**



**Anschlussbild**



**Funktionsreservekurve**

