

## Kupplung CPS37 (L=24, D1=15 / D2=20)

Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnummer: 11069580

### Auf einen Blick

- Präzisionskupplung
- Drehsteife Kupplung mit geringer Einbautiefe
- Steckbar
- Elektrisch isolierende Mittelscheibe
- Für sehr hohe Drehzahlen geeignet



### Technische Daten


#### Technische Daten

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Wellendurchmesser D1 | 15 mm                  |
| Wellendurchmesser D2 | 20 mm                  |
| Betriebsdrehzahl     | ≤13500 U/min           |
| Betriebstemperatur   | -30...+80 °C           |
| Trägheitsmoment      | ≤ 100 gcm <sup>2</sup> |
| Maximales Drehmoment | 300 Ncm                |


#### Technische Daten

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Zulässiger Parallelversatz | ≤ 1 mm                                       |
| Zulässiger Winkelfehler    | ≤ 1 °                                        |
| Masse ca.                  | 42 g                                         |
| Befestigung                | Klemmnabe                                    |
| Werkstoff                  | Nabe: Aluminium<br>Mittelscheibe: Kunststoff |

### Abmessungen



### Montagezeichnung



a = Zulässige Axialbewegung  
b = Zulässiger Parallelversatz  
c = Zulässiger Winkelfehler