

Auf einen Blick

- 200 ... 1000 mm
- Laserdiode rot, gepulst
- analog
- Teach-in: Taste / Extern
- Stecker M12 8-Pol, schwenkbar
- 50 °C
- IP 67



Abbildung ähnlich



Technische Daten

Allgemeine Daten

Messdistanz Sd	200 ... 1000 mm
Strahldurchmesser	2 mm
Einstellung	Teach-in: Taste / Extern
Abstand Teach-In-Grenzen	> 20 mm
Betriebsanzeige	LED grün
Anzeige Alarm- / Verschmutzung	LED rot
Auflösung	120 ... 2500 µm
Linearitätsabweichung	± 0,48 ... 10 mm
Strahlform	Punkt
Temperaturdrift	< 0,06 % Sde/K

Lichtquelle

Lichtquelle	Laserdiode rot, gepulst
Wellenlänge	650 nm
Laserklasse	2

Elektrische Daten

Ansprech- / Abfallzeit	< 0,9 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs	12 ... 28 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)	100 mA

Elektrische Daten

Ausgangsschaltung	Analog
Ausgangssignal	4 ... 20 mA / 0 ... 10 VDC
Lastwiderstand (analog I)	< (+Vs - 6 V) / 0,02 A
Lastwiderstand (analog U)	> 100 kOhm
Ausgangsstrom	< 100 mA
Alarmausgang	PNP
Kurzschlussfest	Ja
Verpolungsfest	Ja, Vs zu GND


Mechanische Daten

Breite / Durchmesser	20,6 mm
Höhe / Länge	65 mm
Tiefe	50 mm
Bauform	Quaderförmig
Gehäusematerial	Zink-Druckguss
Frontscheibe	Glas
Anschlussart	Stecker M12 8-Pol, schwenkbar

Umgebungsbedingungen

Fremdlichtsicherheit	< 5 kLux
Schutzart	IP 67
Arbeitstemperatur	0 ... +50 °C

Masszeichnung




- * Senderachse


Laserwarnung



Anschlussbild



Auflösung



Linearitätsfehler

