

产品一览

- 16 ... 26 mm
- 脉冲红色激光二极管
- RS 485
- RS 485
- M8接头 · 4针
- 50 °C
- IP 67



图片与实际产品类似



技术数据

基本参数

测量距离 Sd	16 ... 26 mm
光束直径	0,5 ... 0,2 mm
调节	RS485
上电指示灯	绿色LED
分辨率	4 ... 8 µm
线性误差	± 0,013 ... 0,025 mm
光束类型	点激光
干扰抑制	< 30 ms
报警指示灯	红色LED
温漂	< 0.04% Sde/K

光源

光源	脉冲红色激光二极管
波长	650 nm
激光等级	1

电气参数

响应时间 / 释放时间	< 1,8 ms
电源电压范围 +Vs	12 ... 28 VDC

电气参数

最大电流消耗 (无负载)	80 mA
输出电路	RS485
短路保护	是
反极性保护	是 · Vs到GND

通信接口

波特率	38400 · 可调
-----	------------

机械参数

宽度 / 直径	12,4 mm
高度 / 长度	37 mm
深度	34,5 mm
类型	矩形
外壳材质	压铸铝
前端光学元件	玻璃
连接方式	M8 接头 · 4针


环境条件

抗环境光干扰能力	< 50 kLux
防护等级	IP 67
工作温度	0 ... +50 °C

备注

- 自学习按钮已禁用

尺寸图



- * 发射器轴


激光报警

**CLASS 1 LASER
PRODUCT**


IEC 60825-1/2014

Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3., as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019

接线图



分辨率



线性误差

