

产品一览

- 0 ... 4 mm
- 电压 - /电流输出
- M8 接头
- -10 ... 70 °C
- IP 67



图片与实际产品类似



技术数据

基本参数	
安装方式	齐平
测量距离 Sd	0 ... 4 mm
分辨率	< 0,005 mm
重复精度	0,01 mm
线性误差	± 160 µm
温漂	±4% FS
电气参数	
响应时间 (出厂特性)	< 2 ms
电源电压范围 +Vs	15 ... 30 VDC
最大电流消耗 (无负载)	40 mA
输出电路	电压/电流输出
输出信号	0 ... 10 V / 4 ... 20 mA
负载电阻	> 1000 Ohm (Uout) / 330 ... 1000 Ohm (Iout)


电气参数	
压降 Vd	< 7,2 VDC (Iout)
短路保护	是
反极性保护	是
机械参数	
类型	矩形
外壳材质	黄铜镀镍
尺寸	12 mm
外壳长度	60 mm
连接方式	M8 接头
环境条件	
工作温度	-10 ... +70 °C
防护等级	IP 67

备注

- 线性误差 (S = 0.5...4 mm) : ±4% FS
- 负载电阻 : Uout min 1000 Ohm / Iout 330 - 1k
- 压降 Vd : Iout 7.2 V

2022-11-10 指定的产品特性或功能和技术数据不代表或暗示任何保证。技术参数如有变更，恕不另行通知。

尺寸图



接线图

