

## Auf einen Blick

- Sender
- Einweg-Lichtschrake
- 2 m
- Rotlicht-Diode gepulst
- Kabel hinten 4-Pol, 2 m
- -20 ... 50 °C
- IP 65



Abbildung ähnlich



## Technische Daten

### Allgemeine Daten

Funktion	Einweg-Lichtschrake
Sender / Empfänger	Sender
Lichtquelle	Rotlicht-Diode gepulst
Betriebsreichweite Sb	2 m
Grenzreichweite Sn	2,5 m
Wellenlänge	660 nm

### Elektrische Daten

Betriebsspannungsbereich +Vs	10 ... 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)	20 mA
Stromaufnahme mittel	12 mA

### Elektrische Daten

Verpolungsfest	Ja
----------------	----


### Mechanische Daten

Breite / Durchmesser	8 mm
Höhe / Länge	16,2 mm
Tiefe	10,8 mm
Bauform	Quaderförmig
Gehäusematerial	Kunststoff (PMMA, MABS, PA)
Frontscheibe	PMMA
Anschlussart	Kabel hinten 4-Pol, 2 m

### Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur	-20 ... +50 °C
Schutzart	IP 65

**Technische Zeichnungen**



**Anschlussbild**

