对射式传感器

FSDM 08D9002/S35

Through beam sensors - subminiature

Article number: 10224995

产品一览

- 发射器
- 对射式传感器
- 2,5 m
- 脉冲红外发光二极管
- M8接头，3针
- -25 ... 65 °C
- IP 65

图片与实际产品类似

技术数据

基本参数	
类型	对射式传感器
发射器 / 接收器	发射器
光源	脉冲红外发光二极管
实际感应范围 Sb	2,5 m
额定感应范围 Sn	3 m
波长	880 nm
电气参数	
电源电压范围 +Vs	10 ... 30 VDC
最大电流消耗（无负载）	48 mA
典型电流消耗	17 mA
反极性保护	是

机械参数	
宽度 / 直径	8 mm
高度 / 长度	58 mm
深度	15 mm
类型	矩形
外壳材质	阳极氧化铝
前端光学元件	PC
连接方式	M8 接头，3针
环境条件	
工作温度	-25 ... +65 °C
防护等级	IP 65

2022-11-10 指定的产品特性或功能和技术数据不代表或暗示任何保证。技术参数如有变更，恕不另行通知。

对射式传感器

FSDM 08D9002/S35

Through beam sensors - subminiature
Article number: 10224995

技术图纸



接线图



2022-11-10 指定的产品特性或功能和技术数据不代表或暗示任何保证。技术参数如有变更，恕不另行通知。