强度差别检测型漫反射式传感器


FZCK 07P6901/KS35A

Diffuse sensors with intensity difference - subminiature

Article number: 10151058

产品一览

- 强度差别检测
- 20 ... 150 mm
- 脉冲红光LED
- PNP
- 自学习
- M8引线接头，4针，L=200 mm
- -20 ... 50 °C
- IP 65



图片与实际产品类似

技术数据

基本参数	
类型	强度差别检测
光源	脉冲红光LED
感应距离 Tw	20 ... 150 mm
调节/镜头受污指示灯	闪烁的指示灯
指示灯	绿色LED
输出指示灯	黄色LED
灵敏度调节	自学习
波长	660 nm
交互影响抑制	是
电气参数	
响应时间 / 释放时间	< 0,5 ms
电源电压范围 +Vs	10 ... 30 VDC
最大电流消耗（无负载）	25 mA
典型电流消耗	20 mA
压降 Vd	< 1,8 VDC

电气参数	
输出功能	亮通/暗通
输出电路	PNP
输出电流	< 100 mA
短路保护	是
反极性保护	是
机械参数	
宽度 / 直径	8 mm
高度 / 长度	16,2 mm
深度	10,8 mm
类型	矩形
外壳材质	塑料（PMMA、MABS、PA)
前端光学元件	PMMA
连接方式	M8 引线接头，4针，L=200 mm
环境条件	
防护等级	IP 65
工作温度	-20 ... +50 °C

备注

- 灵敏度可调：通过自学习按钮或自学习电缆设置

2022-11-10 指定的产品特性或功能和技术数据不代表或暗示任何保证，技术参数如有变更，恕不另行通知。


强度差别检测型漫反射式传感器

FZCK 07P6901/KS35A

Diffuse sensors with intensity difference - subminiature


Article number: 10151058

尺寸图



- * 发射器轴

接线图



2022-11-10 指定的产品特性或功能和技术数据不代表或暗示任何保证。技术参数如有变更，恕不另行通知。