

EIL580-S1 - M23 CW

Vollwelle mit EURO-Flansch B10, Flanschdose M23 CW
100...5000 Impulse pro Umdrehung

Auf einen Blick

- Baugröße ø58 mm
- Präzise optische Abtastung
- Ausgangssignalpegel TTL oder HTL
- EURO-Flansch B10
- Anschluss Flanschdose M23 CW axial oder radial
- Impulse pro Umdrehung bis 5000
- Hohe Schutzart bis IP 67
- Hohe Schock- und Vibrationsfestigkeit



Technische Daten

Technische Daten - elektrisch

Betriebsspannung	5 VDC ±5 % 8...30 VDC 4,75...30 VDC
Verpolungsfest	Ja
Kurzschlussfest	Ja (HTL) Ja (TTL, max. 1 s und 1 Signal)
Betriebsstrom ohne Last	≤70 mA
Impulse pro Umdrehung	100 ... 5000
Phasenverschiebung	90 ° ±10°
Tastverhältnis	40...60 %
Referenzsignal	Nullimpuls, Breite 90° ±10 %
Abtastprinzip	Optisch
Ausgabefrequenz	≤300 kHz (TTL) ≤160 kHz (HTL)
Ausgangssignale	A+, B+, R+, A-, B-, R-
Ausgangsstufen	TTL/RS422 HTL/Gegentakt
Störfestigkeit	EN 61000-6-2
Störaussendung	EN 61000-6-3
Zulassung	UL 508 / CSA 22.2

Technische Daten - mechanisch

Baugröße (Flansch)	ø115 mm
Wellenart	ø11 x 30 mm Vollwelle mit Scheibenfeder
Zulässige Wellenbelastung	≤40 N axial ≤80 N radial
Schutzart EN 60529	IP 65 (ohne Wellendichtung) IP 67 (mit Wellendichtung)
Betriebsdrehzahl	≤6000 U/min (+20 °C, IP 67) ≤12000 U/min (+20 °C, IP 65)
Anlaufdrehmoment	≤0,015 Nm (+20 °C, IP 65) ≤0,02 Nm (+20 °C, IP 67)
Werkstoff	Gehäuse: Aluminium-Druckguss Flansch: Aluminium Vollwelle: Edelstahl
Betriebstemperatur	-40...+85 °C
Relative Luftfeuchte	90 % nicht betauend
Widerstandsfähigkeit	EN 60068-2-6 Vibration 30 g, 10-2000 Hz EN 60068-2-27 Schock 300 g, 6 ms
Anschluss	Flanschdose M23, 12-polig
Masse ca.	485 g


EIL580-S1 - M23 CW

Vollwelle mit EURO-Flansch B10, Flanschdose M23 CW
100...5000 Impulse pro Umdrehung

Anschlussbelegung

Flanschdose M23, 12-polig, rechtsdrehend (CW)

Pin	Belegung
1	B-
2	–
3	R+
4	R-
5	A+
6	A-
7	–
8	B+
9	–
10	GND
11	–
12	UB



Flanschdose M23, Stiftkontakte,
12-polig, rechtsdrehend (CW)


Schaltpegel

Ausgänge	TTL/RS422
Ausgangspegel High	$\geq 2,5 \text{ V}$
Ausgangspegel Low	$\leq 0,5 \text{ V}$
Belastung	$\leq 20 \text{ mA}$

Ausgänge	HTL/Gegentakt
Ausgangspegel High	$\geq U_B - 3 \text{ V}$
Ausgangspegel Low	$\leq 1,5 \text{ V}$
Belastung	$\leq 20 \text{ mA}$

Ausgangssignale

Drehrichtung im Uhrzeigersinn bei Blick auf den Flansch.




EIL580-S1 - M23 CW


Vollwelle mit EURO-Flansch B10, Flanschdose M23 CW

100...5000 Impulse pro Umdrehung

Abmessungen



EURO-Flansch B10, Flanschdose M23, radial



EURO-Flansch B10, Flanschdose M23, axial

EIL580-S1 - M23 CW

Vollwelle mit EURO-Flansch B10, Flanschdose M23 CW
100...5000 Impulse pro Umdrehung

Typenschlüssel

	EIL580	-	S	1	B1	.	#	##	#	.	#####	.	A
Produkt	EIL580												
Wellenart				S									
Vollwelle													
Flansch (Welle)					1								
Euro-Flansch B10, Zentrierbund Ø85 x 3 mm, Lochkreisdurchmesser 100 mm - 6 x Ø6,6													
Welle													
Ø11 x 30 mm, mit Scheibenfeder 4 x 6,5					B1								
Schutzart													
IP 65											5		
IP 67											7		
Anschluss													
Flanschdose radial, M23, 12-polig, Stiftkontakte, CW											E		
Flanschdose axial, M23, 12-polig, Stiftkontakte, CW											C		
Betriebsspannung / Ausgang													
5 VDC, TTL/RS422, 6 Kanal											E		
8...30 VDC, TTL/RS422, 6 Kanal (Vout=5V)											H		
8...30 VDC, HTL/Gegentakt, 6 Kanal											N		
4,75...30 VDC, HTL/Gegentakt, 6 Kanal (Vout=Vin)											Q		

EIL580-S1 - M23 CW

Vollwelle mit EURO-Flansch B10, Flanschdose M23 CW

100...5000 Impulse pro Umdrehung

Typenschlüssel

	EIL580	-	S	1	B1	.	#	##	#	.	#####	.	A
Impulse pro Umdrehung													
100													100
120													120
150													150
200													200
250													250
256													256
300													300
360													360
400													400
440													440
500													500
512													512
600													600
720													720
800													800
900													900
1000													1000
1024													1024
1200													1200
1250													1250
1440													1440
1500													1500
1800													1800
2000													2000
2048													2048
2500													2500
3000													3000
3600													3600
4000													4000
4096													4096
5000													5000
Betriebstemperatur													
-40...+85 °C													A

Zubehör

Montagezubehör

- Federscheibenkupplung K 35 (Welle ø6...12 mm)
- Federscheibenkupplung K 50 (Welle ø11...16 mm)
- Federscheibenkupplung K 60 (Welle ø11...22 mm)