

Stegkupplung (D1=05 / D2=05)

Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnummer: 10124461

Auf einen Blick

- Spielfreie und winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen
- Mittlere Drehfedersteife
- Kleine Rückstellkräfte
- Elektrisch isolierend
- Schwingungsdämpfend



Technische Daten


Technische Daten

Wellendurchmesser D1	5 mm
Wellendurchmesser D2	5 mm
Betriebsdrehzahl	≤12000 U/min
Betriebstemperatur	-10...+80 °C
Trägheitsmoment	2 gcm ²
Drehfedersteife	12 Nm/rad
Radialfedersteife	45 N/mm

Technische Daten

Maximales Drehmoment	30 Ncm
Zulässige Axialbewegung	± 0,2 mm
Zulässiger Parallelversatz	± 0,3 mm
Zulässiger Winkelfehler	± 2,5 °
Masse ca.	6 g
Werkstoff	Körper: Kunststoff Buchsen: Messing

Abmessungen



Stegkupplung (D1=05 / D2=05)

Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnummer: 10124461

Montagezeichnung

