

Wendelkupplung (D1=06 / D2=06)

Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnummer: 11261562

Auf einen Blick

- Aus einem Stück gefertigte Kupplung
- Optimaler Ausgleich von Fluchtungsfehlern
- Spielfreie Übertragung von Drehbewegungen
- Grosse Drehfedersteife
- Kleine Rückstellkräfte
- Schwingungsdämpfend



Technische Daten


Technische Daten

Wellendurchmesser D1	6 mm
Wellendurchmesser D2	6 mm
Betriebsdrehzahl	≤6000 U/min
Betriebstemperatur	-30...+150 °C
Trägheitsmoment	8,7 gcm ²
Drehfedersteife	8 Nm/rad


Technische Daten

Radialfedersteife	36 N/mm
Maximales Drehmoment	80 Ncm
Zulässige Axialbewegung	± 0,4 mm
Zulässiger Parallelversatz	± 0,25 mm
Zulässiger Winkelfehler	± 4 °
Masse ca.	16 g
Werkstoff	Aluminium, eloxiert

Abmessungen



Montagezeichnung



a = Zulässige Axialbewegung
b = Zulässiger Parallelversatz
c = Zulässiger Winkelfehler