

Stegkupplung (D1=06 / D2=10)

Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnummer: 11183916

Auf einen Blick

- Spielfreie und winkelsynchrone Übertragung von Drehbewegungen
- Mittlere Drehfedersteife
- Kleine Rückstellkräfte
- Elektrisch isolierend
- Schwingungsdämpfend



Technische Daten


Technische Daten

Wellendurchmesser D1	6 mm
Wellendurchmesser D2	10 mm
Betriebsdrehzahl	≤10000 U/min
Betriebstemperatur	-10...+80 °C
Trägheitsmoment	7 gcm ²
Drehfedersteife	38 Nm/rad
Radialfedersteife	115 N/mm

Technische Daten

Maximales Drehmoment	80 Ncm
Zulässige Axialbewegung	± 0,3 mm
Zulässiger Parallelversatz	± 0,3 mm
Zulässiger Winkelfehler	± 3 °
Masse ca.	10 g
Werkstoff	Körper: Kunststoff Buchsen: Messing

Abmessungen



Stegkupplung (D1=06 / D2=10)

Für Drehgeber mit Vollwelle

Artikelnummer: 11183916

Montagezeichnung

