



#### Auf einen Blick

- M8, Stecker, A-kodiert, 3-polig; PUR, 1500 cm, freies Kabelende
- Geeignet für Schleppkette, Robotik  $\pm 180^\circ/\text{m}$
- Kopf A: IP65, IP66K, IP67
- Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
- Halogenfrei



#### Technische Daten

##### Seite A

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Kopf A: Anschluss               | M8                  |
| Kopf A: Winkel Kabelabgang      | 90°                 |
| Kopf A: Geschlecht              | Männlich            |
| Kopf A: Kodierung               | A                   |
| Kopf A: Polzahl                 | 3                   |
| Kopf A: LED                     | Nein                |
| Kopf A: Sechskantschlüsselweite | SW9                 |
| Kopf A: Anzugsdrehmoment        | 0,4 Nm              |
| Kopf A: Rändelschraube Material | Messing, vernickelt |
| Kopf A: Griffkörper Farbe       | Schwarz             |
| Beschriftungstülle Seite A      | Ja                  |

##### Seite B

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Kopf B: Anschluss          | Offenes Kabelende |
| Beschriftungstülle Seite B | Ja                |

##### Leitungen

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Leitungslänge       | 1500 cm              |
| Längentoleranz      | $\pm 22,5$ cm        |
| Abmantellänge       | 20 mm                |
| Schirmung           | Nein                 |
| Leiteraufbau        | 32 $\times$ 0,1 mm   |
| AWG                 | 24                   |
| Mantel: Material    | PUR                  |
| Mantel: Farbe       | Schwarz              |
| Leitungsdurchmesser | 4,1 mm $\pm$ 5%      |
| Aderquerschnitt     | 0,25 mm <sup>2</sup> |

##### Elektrische Daten

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Betriebsspannung              | max. 50 V AC / 60 V DC |
| Betriebsspannung (UL)         | 30 V AC/DC             |
| Nennspannung                  | 300 V                  |
| Durchgangswiderstand          | max. 30 mOhm           |
| Strombelastbarkeit je Kontakt | max. 4 A               |

##### Mechanische Daten

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Kopf A: Schutzklasse              | IP65, IP66K, IP67                 |
| Biegeradius (flexibler Einsatz)   | min. 10 $\times$ Außendurchmesser |
| Biegeradius (ortsfeste Verlegung) | min. 5 $\times$ Außendurchmesser  |
| Biegezyklen                       | ca. 10000000 Zyklen               |
| Torsionsgeschwindigkeit           | max. 35 Zyklen/min                |
| Torsionsbeanspruchung in °        | $\pm 180^\circ/\text{m}$          |
| Torsionszyklen                    | ca. 2000000 Zyklen                |
| Zulässige Beschleunigung          | max. 10 m/s <sup>2</sup>          |
| Zulässige Verfahrgeschwindigkeit  | max. 3 m/s                        |

##### Umgebungsbedingungen


|                                                 |                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Umgebungstemperatur (in Bewegung)               | - 25 ...+ 80 °C                                      |
| Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)          | - 25 ...+ 80 °C                                      |
| Leitung: Umgebungstemperatur (ruhender Zustand) | - 40 ...+ 80 °C                                      |
| Schleppkettenfähig                              | Ja                                                   |
| Kopf A: Chemische Beständigkeit                 | Keine                                                |
| Kopf A: Flammwidrigkeit                         | HB (UL 94)                                           |
| Kopf A: Öl-Beständigkeit                        | ASTM 1 Öl, Mineralöle, beschränkt gegen Hydrauliköle |
| Kopf A: Säure- und laugenbeständig              | Nein                                                 |
| Kopf A: Verschmutzungsgrad                      | 3                                                    |
| Leitung: Chemische Beständigkeit                | Gut (DIN EN 60811-404)                               |
| Leitung: Flammwidrigkeit                        | Konform UL 1581 §1090 (H), CSA FT2, IEC 60332-2-2    |
| Leitung: Ölbeständigkeit                        | Gut (DIN EN 60811-404)                               |
| Leitung: Silikonfrei                            | Ja                                                   |

##### Kaufmännische Daten


|        |          |
|--------|----------|
| eclass | 27060311 |
|--------|----------|

**Seite A**


**Technische Zeichnung**



**Anschlussbild**



**Kodierung**



**Masszeichnung**



**Seite B**

**Technische Zeichnung**

