

产品一览

- 0 ... 2 mm
- 电压输出
- 2米电缆
- 10 ... 60 °C
- IP 67



图片与实际产品类似




技术数据

基本参数		电气参数	
安装方式	半齐平	负载电阻	> 1000 Ohm
测量距离 Sd	0 ... 2 mm	短路保护	是
分辨率	< 0,001 mm (静态) < 0,005 mm (动态)	反极性保护	是
机械参数			
重复精度	0,02 mm	类型	圆柱形 · 光滑版
线性误差	± 100 µm	感应面材质	PBT
温漂	±5% FS	外壳材质	不锈钢
电气参数		尺寸	6,5 mm
响应时间 (出厂特性)	< 0,7 ms	外壳长度	40 mm
电源电压范围 +Vs	15 ... 30 VDC	连接方式	2米直接出线
最大电流消耗 (无负载)	25 mA	环境条件	
输出电路	电压输出	工作温度	10 ... +60 °C
输出信号	0...10 VDC	防护等级	IP 67

2023-08-30 指定的产品特性或功能和技术数据不代表或暗示任何保证。技术参数如有变更，恕不另行通知。

尺寸图



接线图

