

Auf einen Blick

- 0 ... 4 mm
- Stromausgang
- Stecker M12
- -25 ... 75 °C
- IP 67



Abbildung ähnlich



Technische Daten

Allgemeine Daten

Einbauart	Bündig
Messdistanz Sd	0 ... 4 mm
Auflösung	< 0,005 mm (stat.) < 0,01 mm (dynam.)
Wiederholgenauigkeit	0,01 mm
Linearitätsabweichung	± 200 µm (S = 1 ... 3 mm) ± 400 µm (S = 0 ... 4 mm)
Temperaturdrift	± 3 % (Full Scale: 0 ... +60 °C) ± 5 % (Full Scale: -25 ... +75 °C)

Elektrische Daten

Ansprechzeit (Werkskennlinie)	< 1 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs	8 ... 36 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)	12 mA
Ausgangsschaltung	Stromausgang

Elektrische Daten

Ausgangssignal	4 ... 20 mA
Lastwiderstand	50 Ohm/V * Vs - 150 Ohm (Vs < 30 V) > 500 Ohm (Vs > 30 V)
Kurzschlussfest	Ja
Verpolungsfest	Ja


Mechanische Daten

Bauform	Zylindrisch mit Gewinde
Material (aktive Fläche)	PBT
Gehäusematerial	Messing vernickelt
Baugröße	12 mm
Gehäuselänge	50 mm
Anschlussart	Stecker M12
Anzugsdrehmoment max.	15 Nm (A: 10 Nm)


Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur	-25 ... +75 °C
Schutzart	IP 67

Masszeichnung



Anschlussbild



Steckerbelegungen

