

O200.GP-GW1J.72CV/H006

Diffuse sensors with background suppression - miniature

Article number: 11210572

产品一览

- 背景抑制型
- 20 ... 120 mm
- 脉冲PinPoint LED
- 推挽式
- 自学习和IO-Link
- M3螺纹套筒 (不锈钢)
- 电缆 · 4针 · 2 m
- -25 ... 50 °C
- IP67



图片与实际产品类似



技术数据

基本参数		电气参数	
类型	背景抑制型	反极性保护	是
感应距离 Tw	20 ... 120 mm	通信接口	
感应范围 Tb	3 ... 132 mm	接口	IO-Link V1.1
Smallest object recognizable typ.	0,25 mm (距离40 mm)	IO-Link端口类型	A级
上电指示灯	绿色LED	波特率	230.4 kBaud (COM3)
调节/镜头受污指示灯	闪烁的输出指示灯	周期时间	≥ 0,6 ms
输出指示灯	黄色LED	过程数据长度	32 位
感应距离调节	自学习和IO-Link	过程数据结构	位0 = SSC1 (有无) 位2 = 质量 位3 = 报警 位5 = SSC4 (计数器) 位16-31 = 16位测量值
交互影响抑制	是	参数可调	开关点
光轴校准	< 1.5°		开关迟滞
光源			时间过滤器
光源	脉冲PinPoint LED		LED状态指示灯
波长	644 nm		输出逻辑
电气参数		其他数据	计数器
响应时间 / 释放时间	< 0,25 ms (高速模式)		工作模式
电源电压范围 +Vs	10 ... 30 VDC		停用传感器元件
最大电流消耗 (无负载)	40 mA (@ 10 VDC)		“找到我” 功能
典型电流消耗	16 mA (@ 24 VDC)		自学习模式
压降 Vd	<2 VDC	机械参数	
输出功能	亮通/暗通	过量增益	8 mm
输出电路	推挽式	启动次数	
输出电流	50 mA	设备温度	
短路保护	是		

O200.GP-GW1J.72CV/H006

Diffuse sensors with background suppression - miniature

Article number: 11210572

技术数据

机械参数

高度 / 长度	25,1 mm
深度	15,8 mm
类型	矩形
Mechanical mounting	M3螺纹套筒 (不锈钢)
外壳材质	塑料 (ASA、PMMA)
前端光学元件	PMMA


机械参数

连接方式	2米直接出线 · 4针
Cable characteristics	PVC / PVC 4 x 0,08 mm ²
环境条件	
防护等级	IP 67
工作温度	-25 ... +50 °C


备注

- qTeach


尺寸图




感应距离示意图



接线图



典型光束特性



迟滞曲线

