

**Auf einen Blick**

- M12, Stecker, A-kodiert, 5-polig; TPE-S, 300 cm, freies Kabelende
- Geeignet für Schleppkette, Robotik  $\pm 180$  °/m, Food & Beverage
- Kopf A: IP65, IP68, IP69K
- ECOLAB getestet
- Halogenfrei



**Technische Daten**

Seite A		Kabel	
Kopf A: Anschluss	M12	Leitungslänge	300 cm
Kopf A: Winkel Kabelabgang	0°	Zulässige Beschleunigung	max. 10 m/s <sup>2</sup>
Kopf A: Geschlecht	Männlich	AWG	22
Kopf A: Kodierung	A	Biegeradius (ortsfeste Verlegung)	min. 5 × Außendurchmesser
Kopf A: Polzahl	5	Torsionsgeschwindigkeit	max. 35 Zyklen/min
Kopf A: LED	Nein	Biegeradius (flexibler Einsatz)	min. 10 × Außendurchmesser
Kopf A: Sechskantschlüsselweite	SW14	Leitungsgewicht	ca. 35,2 g/m
Kopf A: Anzugsdrehmoment	0,6 Nm	Leiteraufbau	42 × 0,1 mm
Kopf A: Rändelschraube Material	Edelstahl (V4A)	Leitungsdurchmesser	5 mm $\pm$ 5%
Kopf A: Griffkörper Farbe	Blau	Kabelleiter: Material	Kupfer, blank
Beschriftungstülle Seite A	Nein	Mantel: Material	TPE-S
<b>Seite B</b>		Aderisolierung: Material	PP
Kopf B: Anschluss	Offenes Kabelende	Biegezyklen	ca. 4000000 Zyklen
Beschriftungstülle Seite B	Nein	Nennspannung	300 V AC
<b>Leitungen</b>		Torsionszyklen	ca. 2000000 Zyklen
Leitungslänge	300 cm	Paarverseilung	Nein
Längentoleranz	+ 10 cm	Einzeldraht Durchmesser	0,1 mm
Abmantellänge	20 mm	Leitung: Prüfspannung	3 kV
Schirmung	Nein	Torsionsbeanspruchung in °	$\pm 180$ °/m
Leiteraufbau	42 × 0,1 mm	Gesamtverseilung	5 Adern um Kernfüller verseilt
AWG	22	Zulässige Verfahrengeschwindigkeit	max. 3 m/s
Mantel: Material	TPE-S	Zulässiger Verfahrenweg (horizontal)	max. 10 m
Mantel: Farbe	Blau	Aderquerschnitt	0,34 mm <sup>2</sup>
Leitungsdurchmesser	5 mm $\pm$ 5%	Adern Bearbeitung	Nein
Aderquerschnitt	0,34 mm <sup>2</sup>	Aderdurchmesser inkl. Isolierung	1,27 mm $\pm$ 5%
<b>Kabel</b>		Mantel: Farbe	Blau
Leitung: Umgebungstemperatur (in Bewegung)	- 25 ...+ 105 °C	<b>Elektrische Daten</b>	
Leitung: Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)	- 40 ...+ 105 °C	Betriebsspannung	max. 125 V AC/DC
Betriebsspannung (UL)	30 V AC/DC	Betriebsspannung (UL)	30 V AC/DC
Schirmung	Nein	Nennspannung	300 V AC
Biegeradius (statisch)	25 mm	Durchgangswiderstand	max. 30 mOhm
Adernzahl	5	Strombelastbarkeit je Kontakt	max. 4 A
Adernzahl mit Querschnitt	5x0,34	<b>Mechanische Daten</b>	
Längentoleranz	+ 10 cm	Kopf A: Schutzklasse	IP65, IP68, IP69K

2024-05-22 Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar. Technische Änderungen vorbehalten.

**Technische Daten**

**Mechanische Daten**


Biegeradius (flexibler Einsatz)	min. 10 × Außendurchmesser
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)	min. 5 × Außendurchmesser
Biegezyklen	ca. 4000000 Zyklen
Torsionsgeschwindigkeit	max. 35 Zyklen/min
Torsionsbeanspruchung in °	± 180 °/m
Torsionszyklen	ca. 2000000 Zyklen
Zulässige Beschleunigung	max. 10 m/s <sup>2</sup>
Zulässige Verfahrensgeschwindigkeit	max. 3 m/s
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Umgebungstemperatur (in Bewegung)	- 25 ...+ 105 °C
Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)	- 40 ...+ 105 °C
Leitung: Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)	- 40 ...+ 105 °C

**Umgebungsbedingungen**

Schleppkettenfähig	Ja
Kopf A: Chemische Beständigkeit	Chemikalienbeständigkeit nach ECOLAB geprüft. Beim Einsatz anderer Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu prüfen.
Kopf A: Flammwidrigkeit	HB (UL 94)
Kopf A: Öl-Beständigkeit	ASTM 1 Öl, Mineralöle, beschränkt gegen Hydrauliköle
Kopf A: Säure- und laugenbeständig	ECOLAB getestet
Kopf A: Verschmutzungsgrad	3
Leitung: Chemische Beständigkeit	ECOLAB Materialbeständigkeitstest bestanden
Leitung: Säure- und laugenbeständig	Gut (FDA 21 178.3620, 178.3297, 177.1520, EU 10/2011)
Leitung: Silikonfrei	Ja
<b>Kaufmännische Daten</b>	
eclass	27060311


**Seite A**

**Kodierung**




**Seite B**

**Technische Zeichnung**



**Anschlussbild**



**Masszeichnung**

