

Auf einen Blick

- M8, Stecker, A-kodiert, 3-polig; PUR, 500 cm, geschirmt, freies Kabelende
- Geeignet für Schleppkette
- Kopf A: IP65, IP66K, IP67
- Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
- Halogenfrei



Technische Daten

Seite A		Kabel	
Kopf A: Anschluss	M8	Längentoleranz	± 7,5 cm
Kopf A: Winkel Kabelabgang	0°	Leitungslänge	500 cm
Kopf A: Geschlecht	Männlich	Zulässige Beschleunigung	max. 5 m/s ²
Kopf A: Kodierung	A	AWG	22
Kopf A: Polzahl	3	Biegeradius (ortsfeste Verlegung)	min. 5 × Außendurchmesser
Kopf A: LED	Nein	Torsionsgeschwindigkeit	max. 35 Zyklen/min
Kopf A: Sechskantschlüsselweite	SW9	Biegeradius (flexibler Einsatz)	min. 10 × Außendurchmesser
Kopf A: Anzugsdrehmoment	0,4 Nm	Leitungstyp	3
Kopf A: Rändelschraube Material	Messing, vernickelt	Leitungsgewicht	ca. 44 g/m
Kopf A: Griffkörper Farbe	Schwarz	Leiteraufbau	42 × 0,1 mm
Beschriftungstülle Seite A	Ja	Leitungsdurchmesser	5 mm ± 5%
Seite B		Kabelleiter: Material	Kupfer, blank
Kopf B: Anschluss	Offenes Kabelende	Mantel: Material	PUR
Beschriftungstülle Seite B	Ja	Aderisolierung: Material	PP
Leitungen		Schirmung: Material	Kupfer, verzinkt
Leitungslänge	500 cm	Biegezyklen	ca. 5000000 Zyklen
Längentoleranz	± 7,5 cm	Nennspannung	300 V
Abmantellänge	20 mm	Torsionszyklen	ca. 2000000 Zyklen
Schirmung	Ja	Paarverseilung	Nein
Leiteraufbau	42 × 0,1 mm	Einzeldraht Durchmesser	0,1 mm
AWG	22	Leitung: Prüfspannung	2 kV AC Leiter-Leiter ; 2 kV AC Leiter-Schirm
Mantel: Material	PUR	Torsionsbeanspruchung in °	± 30 °/m
Mantel: Farbe	Schwarz	Gesamtverseilung	3 Adern verseilt
Leitungsdurchmesser	5 mm ± 5%	Zulässige Verfahrgeschwindigkeit	max. 3,3 m/s
Aderquerschnitt	0,34 mm ²	Zulässiger Verfahrenweg (horizontal)	max. 5 m
Kabel		Aderquerschnitt	0,34 mm ²
Leitung: Umgebungstemperatur (in Bewegung)	- 25 ...+ 80 °C	Adern Bearbeitung	Nein
Leitung: Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)	- 40 ...+ 80 °C	Aderdurchmesser inkl. Isolierung	1,25 mm ± 5%
Betriebsspannung (UL)	30 V AC/DC	Mantel: Farbe	Schwarz
Schirmung	Ja	Elektrische Daten	
Schirmung: Abdeckung	ca. 80 %	Betriebsspannung	max. 50 V AC / 60 V DC
Biegeradius (statisch)	25 mm	Betriebsspannung (UL)	30 V AC/DC
Adernzahl	3	Nennspannung	300 V
Adernzahl mit Querschnitt	3x0,34		

Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar. Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Durchgangswiderstand	max. 30 mOhm
Strombelastbarkeit je Kontakt	max. 4 A

Mechanische Daten

Kopf A: Schutzklasse	IP65, IP66K, IP67
Biegeradius (flexibler Einsatz)	min. 10 × Außendurchmesser
Biegeradius (ortsfeste Verlegung)	min. 5 × Außendurchmesser
Biegezyklen	ca. 5000000 Zyklen
Torsionsgeschwindigkeit	max. 35 Zyklen/min
Torsionsbeanspruchung in °	± 30 °/m
Torsionszyklen	ca. 2000000 Zyklen
Zulässige Beschleunigung	max. 5 m/s ²
Zulässige Verfahrgeschwindigkeit	max. 3,3 m/s

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (in Bewegung)	- 25 ...+ 80 °C
Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)	- 25 ...+ 80 °C

Umgebungsbedingungen


Leitung: Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)	- 40 ...+ 80 °C
Schleppkettenfähig	Ja
Kopf A: Chemische Beständigkeit	Keine
Kopf A: Flammwidrigkeit	HB (UL 94)
Kopf A: Öl-Beständigkeit	ASTM 1 Öl, Mineralöle, beschränkt gegen Hydrauliköle
Kopf A: Säure- und laugenbeständig	Nein
Kopf A: Verschmutzungsgrad	3
Leitung: Chemische Beständigkeit	Gut (DIN EN 60811-404)
Leitung: Flammwidrigkeit	Konform UL 1581 §1090 (H), CSA FT2, IEC 60332-2-2
Leitung: Ölbeständigkeit	Gut (DIN EN 60811-404)
Leitung: Silikonfrei	Ja

Kaufmännische Daten

eclass	27060311
--------	----------


Seite A

Technische Zeichnung




Seite A

Kodierung




Seite B

Technische Zeichnung



Anschlussbild



Masszeichnung

