

Auf einen Blick

- M8, Stecker, A-kodiert, 4-polig; PUR, 1000 cm; M8, Buchse, A-kodiert, 4-polig
- Geeignet für Schleppkette
- Kopf A: IP65, IP66K, IP67; Kopf B: IP65, IP66K, IP67
- Kabel: Gute Resistenz gegen Chemikalien, Flammen und Öle
- Halogenfrei



Technische Daten

Seite A		Leitungen	
Kopf A: Anschluss	M8	Aderquerschnitt	0,34 mm ²
Kopf A: Winkel Kabelabgang	0°	Elektrische Daten	
Kopf A: Geschlecht	Männlich	Betriebsspannung (UL)	30 V AC/DC
Kopf A: Kodierung	A	Durchgangswiderstand	max. 30 mOhm
Kopf A: Polzahl	4	Strombelastbarkeit je Kontakt	max. 4 A
Kopf A: LED	Nein	Mechanische Daten	
Kopf A: Sechskantschlüsselweite	SW9	Kopf A: Schutzklasse	IP65, IP66K, IP67
Kopf A: Anzugsdrehmoment	0,4 Nm	Kopf B: Schutzklasse	IP65, IP66K, IP67
Kopf A: Rändelschraube Material	Messing, vernickelt	Biegeradius (flexibler Einsatz)	min. 10 × Außendurchmesser
Kopf A: Griffkörper Farbe	Schwarz	Biegeradius (ortsfeste Verlegung)	min. 5 × Außendurchmesser
Beschriftungstülle Seite A	Ja	Biegezyklen	ca. 5000000 Zyklen
Seite B		Torsionsgeschwindigkeit	max. 35 Zyklen/min
Kopf B: Anschluss	M8	Torsionsbeanspruchung in °	± 30 °/m
Kopf B: Winkel Kabelabgang	0°	Torsionszyklen	ca. 2000000 Zyklen
Kopf B: Geschlecht	Weiblich	Zulässige Beschleunigung	max. 5 m/s ²
Kopf B: Kodierung	A	Zulässige Verfahrengeschwindigkeit	max. 3,3 m/s
Kopf B: Polzahl	4	Umgebungsbedingungen	
Kopf B: LED	Nein	Umgebungstemperatur (in Bewegung)	- 25 ...+ 80 °C
Kopf B: Sechskantschlüsselweite	SW9	Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)	- 25 ...+ 80 °C
Kopf B: Anzugsdrehmoment	0,4 Nm	Leitung: Umgebungstemperatur (ruhender Zustand)	- 40 ...+ 80 °C
Kopf B: Rändelschraube Material	Zinkdruckguss, vernickelt	Schleppkettenfähig	Ja
Kopf B: Griffkörper Farbe	Schwarz	Kopf A: Chemische Beständigkeit	Keine
Beschriftungstülle Seite B	Ja	Kopf A: Flammwidrigkeit	HB (UL 94)
Leitungen		Kopf A: Öl-Beständigkeit	ASTM 1 Öl, Mineralöle, beschränkt gegen Hydrauliköle
Leitungslänge	1000 cm	Kopf A: Säure- und laugenbeständig	Nein
Längentoleranz	± 15 cm	Kopf A: Verschmutzungsgrad	3
Schirmung	Ja	Kopf B: Chemische Beständigkeit	Keine
Leiteraufbau	42 × 0,1 mm	Kopf B: Flammwidrigkeit	HB (UL 94)
AWG	24		
Mantel: Material	PUR		
Mantel: Farbe	Schwarz		
Leitungsdurchmesser	5,3 mm ± 5%		

2021-12-03 Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar. Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Umgebungsbedingungen


Kopf B: Öl-Beständigkeit	ASTM 1 Öl, Mineralöle, beschränkt gegen Hydrauliköle
Kopf B: Säure- und laugenbeständig	Nein
Kopf B: Verschmutzungsgrad	3
Leitung: Chemische Beständigkeit	Gut (DIN EN 60811-404)

Umgebungsbedingungen

Leitung: Flammwidrigkeit	Konform UL 1581 §1090 (H); CSA FT2; IEC 60332-2-2
Leitung: Ölbeständigkeit	Gut (DIN EN 60811-404)
Leitung: Silikonfrei	Ja


Seite A

Technische Zeichnung




Seite B


Technische Zeichnung




Kodierung



Kodierung



Anschlussbild



Masszeichnung

