


产品一览

- 拉压力测量范围：0...1,000 N
- 线性误差 < 0.2 %
- 可通过两端螺纹安装固定
- 传感器主体采用不锈钢制成，防护等级达IP68
- 全焊接设计
- 抗疲劳强度高，可承受相对振幅为100%的动态载荷


技术数据
基本参数

Measuring range	0 ... 1000 N
Non-linearity	< 0,2 %
Repeatability	< 0,1 %
Temperature effect zero	< 0,2 % / 10K
Zero point deviation	< 20 %
Type	螺栓式
Mechanical mounting	4 x M4 螺钉 / M6 螺纹

机械参数

Overload	150 %
Breaking load	200 %
Fatigue strength	>1000万次 · 范围0...100% FS
Nominal displacement	21 µm
Weight	95 g
Material sensor body	不锈钢1.4542

机械参数

Electrical connection	M8 · 4针 · 公头
-----------------------	--------------

电气参数

Nominal sensitivity	1 mV/V
Bridge resistance	1000 Ω
Supply voltage	0,5 ... 12 VDC
Signal polarity positive	拉向力

环境条件



Operating temperature range	-40 ... 85 °C
Storage temperature range	-40 ... 85 °C

Protection class EN 60529, ISO20653	IP 68
-------------------------------------	-------


认证和标准

UL listed	E217824
-----------	---------

尺寸图 (mm)



电气连接



- 1 +Vs
- 2 Sig +
- 3 -Vs
- 4 Sig -