

EAL580-SC - EtherCAT

实心轴 · 带夹紧法兰

多圈光电编码器 · 18位单圈 / 16位多圈 · EtherCAT

产品一览

- 绝对值多圈编码器
- 光感应原理
- 最高分辨率：单圈18位 · 多圈16位
- 夹紧法兰
- LED状态显示
- EtherCAT
- 超强的抗磁场干扰能力



技术数据

技术数据 – 电气参数

电源电压	10...30 VDC
反极性保护	是
电流消耗 (无负载)	≤100 mA (24 VDC)
接口	EtherCAT
功能	多圈
每圈步数	≤262144 / 18位 (可调节)
圈数	≤65536 / 16位 (可调节)
总分辨率	≤ 31 位
绝对精度	±0,01 ° (18位单圈 / 13位多圈) ±0,025 ° (13位单圈 / 16位多圈)
感应原理	光电
抗干扰性	EN 61000-6-2
辐射干扰	EN 61000-6-4
状态指示灯	4个LED · 集成在外壳中
认证	UL认证 / E63076

技术数据 – 机械参数

尺寸 (法兰)	ø58 mm
轴类型	ø10 x 20 mm · 实心轴带紧固面
法兰	夹紧法兰
防护等级 (EN 60529)	IP 54 IP 65 IP 67

技术数据 – 机械参数

运行速度	≤10000 rpm (机械) ≤6000 rpm (电气)
启动加速度	≤1000 U/s²
启动转矩	≤0,03 Nm (+25 °C · IP 65/IP 67) ≤0,015 Nm (+25 °C · IP 54)
转子惯量	20 gcm²
允许轴负载	≤20 N 轴向 ≤40 N 径向
材质	外壳：压铸锌 法兰：铝
工作温度	-40...+85 °C (参见“概述”)
相对湿度	95% (不结露)
耐抗性	EN 60068-2-6 抗振动±0.75 mm - 10-58 Hz 10 g - 58-2000 Hz EN 60068-2-27 抗冲击100 g · 2 ms
近似重量	500 g
连接	3 x M12 法兰接头

可选配件

- 预设按钮

EAL580-SC - EtherCAT

实心轴 · 带夹紧法兰
多圈光电编码器 · 18位单圈 / 16位多圈 · EtherCAT

概述

自热效应与转速、防护等级、安装方式、环境条件以及电子元器件和电源电压密切相关。在进行精确的散热设计时必须加以考虑。假定自热效应分别为每1000 rpm升温4K (IP54防护等级) 和6K (IP65/IP67防护等级)。当编码器在接近最大极限性能运行时，需要测量编码器法兰面的实际温度值。

端子定义

电源电压

针脚	定义	描述
1	UB	电源电压
2	d.u.	不连接
3	0 V	0 V
4	d.u.	不连接




1 x M12 法兰接头，公头，A-coded

EtherCAT (数据线)

针脚	定义	描述
1	TxD+	传送数据 +
2	RxD+	接收数据 +
3	TxD-	传送数据 -
4	RxD-	接收数据 -



2 x M12 法兰接头，母头，D-coded



EtherCAT功能


总线协议	EtherCAT
设备协议	编码器协议 CANopen® CiA 406 版本 4.0.2 以上 (2016.08.18 以后)
工作模式	自由振荡，与 SM3 事件同步，DC 模式 (分布式时钟)
周期时间	最短 62.5 μ s
功能特征	- 齿轮系数 (旋转轴) 和无限循环模式 - 时间戳 (位置数据采集时间) - 可设置参数的合理性检查 - 综合诊断功能 - 位置预设按钮 - 基于 EtherCAT 的文件访问 (FoE)
过程数据	- 32 位位置值输入数据，带 / 不带 32 位转速值 - 多种过程数据映射
LED 状态指示灯	2x 链路 / 活动 (L/A)，RUN，ERR

EAL580-SC - EtherCAT

实心轴，带夹紧法兰

多圈光电编码器，18位单圈 / 16位多圈，EtherCAT

尺寸



EAL580-SC - EtherCAT

实心轴 · 带夹紧法兰

多圈光电编码器 · 18位单圈 / 16位多圈 · EtherCAT

订货资料

	EAL580	-	S	C	0	.	#	W	EC	.	##	##	0	.	A
Product	EAL580														
Shaft type															
Solid shaft			S												
Flange (shaft)															
Clamping flange, centering collar ø36 x 10 mm, pitch circle diameter 48 mm - 3xM3/3xM4				C											
Shaft															
ø10 x 20 mm, with flat					0										
Protection class															
IP 54								4							
IP 65								5							
IP 67								7							
Connection															
Flange socket radial, 2 x M12, 4-pin, female contacts, D-coded, 1 x M12, 4-pin, male contacts, A-coded									W						
Voltage supply / interface															
10...30 VDC, EtherCAT									EC						
Resolution Singleturn															
13 Bit													13		
18 Bit													18		
Resolution Multiturn															
13 Bit														13	
16 Bit														16	
Resolution supplement															
No option															0
Operating temperature															
-40...+85 °C															A

附件

安装附件

10117669	偏心紧固件 (单件) (Z 119.006)
11177167	自攻接地螺丝 (Z 119.100)
10141132	弹簧垫圈联轴器 D1=6 / D2=10 (Z 121.C01)
10141133	弹簧垫圈联轴器 D1=10 / D2=10 (Z 121.C03)