

**Auf einen Blick**

- 32 Pole auf Aussendurchmesser 30,5 mm
- Für kosteneffiziente Klebmontage
- Für 22,1 mm Wellendurchmesser
- Option Packungseinheit: 36 Stück



**Technische Daten**

**Technische Daten**

Abmessungen	ø30,5 x 6,8 mm
Bohrung	ø22,1 mm
Abtastung	Magnetring radial
Polanzahl	32
Montageart	Kleben
Betriebsdrehzahl	≤6000 U/min
Betriebstemperatur	-40...+100 °C

**Technische Daten**

Trägheitsmoment Rotor	17 gcm <sup>2</sup>
Masse ca.	9 g
Werkstoff	Kunststoffgebundener Ferrit
Relative Luftfeuchte	95 %
Widerstandsfähigkeit	EN 60068-2-6 Vibration 30 g, 10-2000 Hz EN 60068-2-27 Schock 500 g, 1 ms
Koerzivität ca.	175 kA/m (20 °C)

**Abmessungen**

