

FLDK 110G1010/S14

Copy counters - standard

Article number: 10149866

产品一览

- 0 ... 55 mm
- 脉冲红色激光二极管
- 推挽
- 常开
- 50 °C
- IP 54



技术数据

基本参数

测量距离 Sd	0 ... 55 mm
最佳工作距离	40 mm
计数率	< 280000 份/小时
物体速度	< 2 米/秒
物体循环距离	> 13 mm
灵敏度	单片/边厚度 1,5 mm
同步输入	常开
测量点	可视红光点
光源	脉冲红色激光二极管
波长	670 nm
激光等级	2
边缘指示灯	黄色LED
上电指示灯	绿色LED
灵敏度调节	常开

电气参数

电源电压范围 +Vs	10 ... 30 VDC
最大电流消耗 (无负载)	180 mA
输出电路	推挽
输出脉冲宽度	10 ms
短路保护	是
反极性保护	是


机械参数

宽度 / 直径	30 mm
类型	矩形
外壳材质	PA 6
接线座 (主接头)	M12 x 1, 5 针
前端光学元件	玻璃


环境条件

工作温度	0 ... +50 °C
防护等级	IP 54

尺寸图



接线图



激光警告



LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO BEAM
Wavelength: 640...670nm

IEC 60825-1, Ed. 3, 2014
CLASS 2 LASER PRODUCT

IEC 60825-1/2014 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3., as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019