

**Auf einen Blick**

- 0 ... 60 mm
- Laserdiode rot, gepulst
- Optokoppler
- hoch/niedrig umschaltbar
- 50 °C
- IP 54



**Technische Daten**

**Allgemeine Daten**

Messdistanz Sd	0 ... 60 mm
optim. Arbeitsabstand	40 mm
Zählrate	< 600000 Exemplare/h
Objektgeschwindigkeit	< 5 m/sek.
Objektfolgeabstand	> 1 mm
Empfindlichkeit	Einzelblatt/Kantendicke 0,2 mm
Synch. Eingang	Nein
Messpunkt	Sichtbare rote Laserlinie 2 mm
Lichtquelle	Laserdiode rot, gepulst
Wellenlänge	670 nm
Laserklasse	2
Kantenanzeige	LED gelb
Betriebsanzeige	LED grün
Mehrfachpulsunterdrückung	Ein-/ausschaltbar
Empfindlichkeitseinstellung	Hoch/niedrig umschaltbar

**Elektrische Daten**

Betriebsspannungsbereich +Vs	10 ... 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)	180 mA
Ausgangsschaltung	Optokoppler
Ausgangspulsdauer	5 / 10 / 15 / 20 ms wählbar
kurzschlussfest	Ja
verpolungsfest	Ja


**Mechanische Daten**

Breite / Durchmesser	30 mm
Bauform	Quaderförmig
Gehäusematerial	PA 6
Steckerausgang (Hauptstecker)	DIN 45322, 6-Pol
Frontscheibe	Glas


**Umgebungsbedingungen**

Arbeitstemperatur	0 ... +50 °C
Schutzart	IP 54


**Masszeichnung**



**Anschlussbild**



**Laserwarnung**



**LASER RADIATION**  
DO NOT STARE INTO BEAM  
Wavelength: 640...670nm  
IEC 60825-1, Ed. 3, 2014  
**CLASS 2 LASER PRODUCT**

IEC 60825-1/2014 Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3., as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019