

FLDK 110C1005/S42

Compteur d'exemplaires - universal

Numéro d'article: 11100809

Vue d'ensemble

- 0 ... 120 mm
- Diode laser rouge, pulsée
- optocoupleur
- commutable haut/bas
- 50 °C
- IP 54





Caractéristiques techniques

Données générales

Distance de mesure Sd	0 ... 120 mm
Distance de travail optimale	100 mm
Vitesse de comptage	< 600000 Exemplaires/h
Vitesse de l'objet	< 5 m/sec
Distance entre objets	> 1 mm
Sensibilité	Feuille détachée/épaisseur bord 0,25 mm
Entrée synchronisation	Non
Point de mesure	Ligne rouge laser 3 mm visible
Source lumineuse	Diode laser rouge, pulsée
Longueur d'ondes	670 nm
Classe laser	2
Affichage des bords	LED jaune
Indication de fonctionnement	LED verte
Suppression d'impulsions multiples	On/off programmable
Réglage sensibilité	Commutable haut/bas

Données électriques

Plage de tension +Vs	10 ... 30 VDC
----------------------	---------------

Données électriques

Consommation max. (sans charge)	180 mA
Circuit de sortie	Optocoupleur
Durée impulsion sortie	5 / 10 / 15 / 20 ms au choix
Protégé contre courts-circuits	Oui
Protégé contre inversion polarité	Oui

Données mécaniques

Largeur / Diamètre	30 mm
Forme du boîtier	Parallélépipédique
Matériau du boîtier	PA 6
Sortie connecteur (connecteur principal)	DIN 45322, 6-pôles
Face avant (optique)	Verre

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement	0 ... +50 °C
Classe de protection	IP 54

Dessin d'encombrement





Schéma de raccordement



Mise en garde

