

## FVDK 10N66YM

Capteurs à fibre optique - FVDK 66 (maître/esclave)

Numéro d'article: 11045462

### Vue d'ensemble

- Diode lumière rouge, pulsée
- NPN
- Teach-in
- Câble, 2 m
- -20 ... 55 °C
- IP 40



Image similaire

### Caractéristiques techniques

#### Données générales

Version	Master
Portée de service Sb (FSE 200C1002)	340 mm
Portée Tw (FUE 200C1003)	130 mm
Source lumineuse	Diode lumière rouge, pulsée
Indication réception	Affichage 2 x 4-digit
Indication sortie	LED jaune
Réglage	Teach-in
Longueur d'ondes	645 nm

Suppression influence réciproque

Oui

#### Données électriques

Temps d'activation / désactivation	0,25 ... 1 ms (réglable)
Plage de tension +Vs	10,8 ... 26,4 VDC
Consommation max. (sans charge)	30 mA
Tension résiduelle Vd	<2,1 VDC
Fonction de commutation	Claire/sombre commutable

#### Données électriques

Retardement à l'enclenchement/au déclenchement	1 ... 5000 ms
Circuit de sortie	NPN
Courant de sortie	100 mA
Protégé contre courts-circuits	Oui
Protégé contre inversion polarité	Oui

#### Données mécaniques

Largeur / Diamètre	10 mm
Hauteur / Longueur	33,8 mm
Profondeur	70,2 mm
Forme du boîtier	Parallélépipédique
Matériau du boîtier	Polycarbonate/ABS
Version de raccordement	Câble, L=2 m

#### Conditions ambiantes


Température de fonctionnement	-20 ... +55 °C
Classe de protection	IP 40

## FVDK 10N66YM

Capteurs à fibre optique - FVDK 66 (maître/esclave)

Numéro d'article: 11045462

### Dessin d'encombrement



### Schéma de raccordement

