

**Vue d'ensemble**

- Diode lumière rouge, pulsée
- PNP
- Potentiomètre, 270°
- Connecteur M8
- -25 ... 55 °C
- IP 40



Image similaire



**Caractéristiques techniques**

**Données générales**

Portée de service Sb (FSE 200C1002)	160 mm
Portée Tw (FUE 200C1003)	45 mm
Source lumineuse	Diode lumière rouge, pulsée
Indication réception	LED jaune
Indication encrassement / réglage	Indication réception clignotante
Réglage	Potentiomètre, 270°

Longueur d'ondes	660 nm
Suppression influence réciproque	Oui

**Données électriques**

Temps d'activation / désactivation	< 1 ms
Plage de tension +Vs	10 ... 30 VDC
Consommation max. (sans charge)	30 mA
Courant absorbé moyen	20 mA
Tension résiduelle Vd	<1,8 VDC

**Données électriques**

Fonction de commutation	Claire/sombre
Circuit de sortie	PNP
Courant de sortie	100 mA
Protégé contre courts-circuits	Oui
Protégé contre inversion polarité	Oui


**Données mécaniques**

Largeur / Diamètre	10,4 mm
Hauteur / Longueur	27 mm
Profondeur	14 mm
Forme du boîtier	Parallélépipédique
Matériau du boîtier	Plastique (ASA)
Version de raccordement	Connecteur M8

**Conditions ambiantes**

Température de fonctionnement	-25 ... +55 °C
Classe de protection	IP 40

**Dessin d'encombrement**



**Schéma de raccordement**

