

Vue d'ensemble

- 60 mm
- 310 mm
- Diode IR pulsée
- NPN
- Potentiomètre, 15 tours
- Câble 3-pôles, 2 m
- -25 ... 55 °C
- IP 65



Image similaire



Caractéristiques techniques

Données générales

Portée de service Sb	310 mm
Portée Tw	60 mm
Source lumineuse	Diode IR pulsée
Indication réception	LED jaune
Indication encrassement / réglage	LED clignotante
Réglage	Potentiomètre, 15 tours
Longueur d'ondes	880 nm

Suppression influence réciproque: Oui

Données électriques

Temps d'activation / désactivation	< 0,5 ms
Plage de tension +Vs	10 ... 30 VDC
Consommation max. (sans charge)	45 mA
Courant absorbé moyen	30 mA
Tension résiduelle Vd	<1,8 VDC

Données électriques

Fonction de commutation	Claire
Circuit de sortie	NPN
Courant de sortie	200 mA
Protégé contre courts-circuits	Oui
Protégé contre inversion polarité	Oui

Données mécaniques

Largeur / Diamètre	18 mm
Hauteur / Longueur	50 mm
Forme du boîtier	Cylindrique avec filetage
Matériau du boîtier	Laiton nickelé/ PC
Versión de raccordement	Câble 3-pôles, 2 m

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement	-25 ... +55 °C
Classe de protection	IP 65

Dessin d'encombrement




Schéma de raccordement

