

FZAM 18P1155

Diffuse sensors with intensity difference

Article number: 10127711

产品一览

- 强度差别检测
- 20 ... 150 mm
- 脉冲红外发光二极管
- PNP
- 电位计 · 15转
- 电缆 · 3针 · 2 m
- -25 ... 55 °C
- IP 65



图片与实际产品类似



技术数据


基本参数		电气参数	
类型	强度差别检测	输出功能	亮通功能
光源	脉冲红外发光二极管	输出电路	PNP
感应距离 Tw	20 ... 150 mm	输出电流	< 200 mA
感应距离 Tw (双镜头)	30 ... 280 mm	短路保护	是
调节/镜头受污指示灯	闪烁的指示灯	反极性保护	是
指示灯	黄色LED	机械参数	
灵敏度调节	电位计 · 15转	宽度 / 直径	18 mm
波长	880 nm	高度 / 长度	50 mm
交互影响抑制	是	类型	圆柱形 · 螺纹版
电气参数		外壳材质	黄铜镀镍 / PC
响应时间 / 释放时间	< 0,5 ms	前端光学元件	PC
电源电压范围 +Vs	10 ... 30 VDC	连接方式	2米直接出线 · 3针
最大电流消耗 (无负载)	45 mA	环境条件	
典型电流消耗	30 mA	防护等级	IP 65
压降 Vd	< 1,8 VDC	工作温度	-25 ... +55 °C

FZAM 18P1155

Diffuse sensors with intensity difference

Article number: 10127711

尺寸图



接线图

