

Accessoires

Accessoires de programmation

Unité d'affichage et de programmation GMI230S



Points forts

- Ecran tactile capacitif par menu intuitif d'utilisation
- 1.54" OLED Display (128 x 64 pixels)
- Paramétrage simple des dispositifs des contrôleurs pour la surveillance de la vitesse GMM2xxS
- Édition, enregistrement et chargement des paramètres
- Affichage de fréquence de 2 canaux
- Indicateur de process et de vitesse paramétrable individuellement

Références de commande

11180618 Unité d'affichage et de programmation GMI230S pour contrôleur de vitesse GMM2xxS


Approprié pour

GMM230S, GMM236S, GMM240S, GMM246S

Caractéristiques techniques

Dimensions	50 x 80 x 15 mm (L x H x P)
Fixation	Par simple enficher sur le GMM2xxS
Alimentation	Directement par l'intermédiaire du GMM2xxS
Courant	~100 mA
Circuit de protection	Protection de polarité mécanique
Affichage	1.54" OLED Display 128 x 64 pixel
Mémoire	Flash EEPROM, 1,000,000 cycles
Utilisation / Clavier	Ecran tactile capacitif Sons des touches (commutable)
Température d'utilisation	-20...+55 °C (sans givrage)
Température de stockage	-25...+70 °C (sans givrage)
Raccordement	Quatre barrettes à 8 broches
Poids	50 g
Protection DIN EN 60529	IP 20
Matière	Avant: polycarbonate, noir/ jaune/clair, Arrière: polystyrène, noir
Immunité	EN 61000-6-2
Emission	EN 61000-6-3 EN 61000-6-4
Certificat	CE

Dimensions



Toutes les dimensions en mm