

**Vue d'ensemble**

- 1 mm
- NPN à fermeture (NO)
- Câble, 2 m
- -25 ... 75 °C
- IP 67



Image similaire



**Caractéristiques techniques**

**Données générales**

Type de montage	Noyé
Portée nominale Sn	1 mm
Hystérésis de commutation	2 ... 20 % de Sr
Indication de l'état de sortie	LED rouge (sur face arrière)

**Données électriques**

Fréquence de commutation	5 kHz
Plage de tension +Vs	6 ... 30 VDC
Consommation max. (sans charge)	12 mA
Circuit de sortie	NPN à fermeture (NO)
Tension résiduelle Vd	< 2 VDC
Courant de sortie	< 200 mA
Protégé contre courts-circuits	Oui

**Données électriques**

Protégé contre inversion polarité	Oui
-----------------------------------	-----

**Données mécaniques**

Forme du boîtier	Parallélépipédique
Matériau (face active)	LCP
Matériau du boîtier	Laiton nickelé
Dimension	6 mm
Longueur du boîtier	20 mm
Version de raccordement	Câble, L=2 m

**Conditions ambiantes**

Température de fonctionnement	-25 ... +75 °C
Classe de protection	IP 67

**propos**


- Boîtier court, compact
- Câble PUR

## IFFM 06N15A3/O1L

Détecteurs de proximité inductifs - subminiature

Numéro d'article: 10146220

### Dessin d'encombrement



### Schéma de raccordement

