

Auf einen Blick

- 2 mm
- PNP Öffner (NC)
- Stecker M8
- -25 ... 100 °C
- IP 69K



Abbildung ähnlich



Technische Daten

Allgemeine Daten

Einbauart	Quasi bündig
Spezialausführung	Vollmetallgehäuse (<kursiv>Duro-Prox</kursiv>) Hochtemperaturfest

Nennschaltabstand Sn	2 mm
Schalthysterese	2 ... 20 % von Sr

Elektrische Daten

Schaltfrequenz	150 Hz
Betriebsspannungsbereich +Vs	10 ... 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)	20 mA
Ausgangsschaltung	PNP Öffner (NC)
Spannungsabfall Vd	< 2 VDC

Elektrische Daten

Ausgangsstrom	< 100 mA
Kurzschlussfest	Ja
Verpolungsfest	Ja

Mechanische Daten

Bauform	Zylindrisch, glatt
Material (aktive Fläche)	Edelstahl 1.4404 (V4A)
Gehäusematerial	Edelstahl 1.4404 (V4A)
Betriebsdruck statisch	< 20 bar
Baugrösse	6,5 mm
Gehäuselänge	46 mm
Anschlussart	Stecker M8

Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur	-25 ... +100 °C
Schutzart	IP 69K

Bemerkungen


- Erhöhte EMV-Störfestigkeit (EN 61000-6-2)

IFRD 06P37T1/S35

Induktive Sensoren Sondertypen - high temperature

Artikelnummer: 10154705

Masszeichnung



Anschlussbild

