

Auf einen Blick

- 0,8 mm
- NPN Öffner (NC)
- Kabelstecker M8
- -25 ... 75 °C
- IP 67



Abbildung ähnlich



Technische Daten

Allgemeine Daten

Einbauart	Bündig
Nennschaltabstand Sn	0,8 mm
Schalthyserese	2 ... 20 % von Sr
Schaltzustandsanzeige	LED rot

Elektrische Daten

Schaltfrequenz	< 3 kHz
Betriebsspannungsbereich +Vs	6 ... 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)	12 mA
Ausgangsschaltung	NPN Öffner (NC)
Spannungsabfall Vd	< 2 VDC
Ausgangsstrom	< 100 mA

Elektrische Daten

kurzschlussfest	Ja
verpolungsfest	Ja


Mechanische Daten

Bauform	Zylindrisch mit Gewinde
Material (aktive Fläche)	POM
Gehäusematerial	Edelstahl
Baugrösse	4 mm
Gehäuselänge	22 mm
Anschlussart	Kabelstecker M8
Anzugsdrehmoment max.	1,8 Nm (Front: 1,2 Nm)

Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur	-25 ... +75 °C
Schutzart	IP 67

Masszeichnung



- Standard-Kabellänge 200 mm (L)

Anschlussbild

