

IFRM 04P35B1/L

Détecteurs de proximité inductifs - subminiature

Numéro d'article: 10152848

Vue d'ensemble

- 0,8 mm
- PNP à ouverture (NC)
- Câble, 2 m
- -25 ... 75 °C
- IP 67



Image similaire



Caractéristiques techniques

Données générales

Type de montage	Noyé
Portée nominale S_n	0,8 mm
Hystérésis de commutation	2 ... 20 % de S_r
Indication de l'état de sortie	LED rouge

Données électriques

Fréquence de commutation	< 3 kHz
Plage de tension +Vs	6 ... 30 VDC
Consommation max. (sans charge)	12 mA
Circuit de sortie	PNP à ouverture (NC)
Tension résiduelle V_d	< 2 VDC
Courant de sortie	< 100 mA
Protégé contre courts-circuits	Oui

Données électriques

Protégé contre inversion polarité	Oui
-----------------------------------	-----

Données mécaniques

Forme du boîtier	Cylindrique avec filetage
Matériau (face active)	POM
Matériau du boîtier	Acier inoxydable
Dimension	4 mm
Longueur du boîtier	22 mm
Version de raccordement	Câble, 2 m
Couple de serrage max.	1,8 Nm (Front: 1,2 Nm)

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement	-25 ... +75 °C
Classe de protection	IP 67

propos

- Exécution standard avec câble 22 mm

IFRM 04P35B1/L

Détecteurs de proximité inductifs - subminiature

Numéro d'article: 10152848

Dessin d'encombrement




Schéma de raccordement

