

IFRM 05P15A5/Q

Détecteurs de proximité inductifs - subminiature

Numéro d'article: 10144460

Vue d'ensemble

- 1 mm
- PNP à fermeture (NO)
- Fils, 0,5 m
- -25 ... 75 °C
- IP 67



Image similaire



Caractéristiques techniques

Données générales

Type de montage	Noyé
Portée nominale S_n	1 mm
Hystérésis de commutation	2 ... 20 % de S_r

Données électriques

Fréquence de commutation	< 5 kHz
Plage de tension +Vs	6 ... 30 VDC
Consommation max. (sans charge)	12 mA
Circuit de sortie	PNP à fermeture (NO)
Tension résiduelle V_d	< 2 VDC
Courant de sortie	< 200 mA
Protégé contre courts-circuits	Oui

Données électriques

Protégé contre inversion polarité	Oui
-----------------------------------	-----

Données mécaniques

Forme du boîtier	Cylindrique avec filetage
Matériau (face active)	LCP
Matériau du boîtier	Acier inoxydable
Dimension	5 mm
Longueur du boîtier	15 mm
Version de raccordement	Fils, 0,5 m
Couple de serrage max.	2 Nm (Front: 1,4 Nm)

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement	-25 ... +75 °C
Classe de protection	IP 67

propos

- Electronique compl. intégrée avec fils séparés
- Longueur boîtier 15 mm

IFRM 05P15A5/Q

Détecteurs de proximité inductifs - subminiature

Numéro d'article: 10144460

Dessin d'encombrement




Schéma de raccordement

