

IFRM 06P1707

电感式传感器特殊版本 - high temperature

Article number: 10229690

产品一览

- 2 mm
- PNP 常开 (NO)
- FEP电缆 · 1 m
- -25 ... 100 °C
- IP 67



图片与实际产品相似



技术数据

基本参数

安装方式	屏蔽式
特殊型号	耐高温
额定感应距离 Sn	2 mm
温漂	± 10 % (-25 ... +75 °C) - 10 % / + 15 % (-25 ... +100 °C)
迟滞	3 ... 20 % (Sr)

电气参数

开关频率	< 5 kHz
电源电压范围 +Vs	6 ... 30 VDC
最大电流消耗 (无负载)	12 mA
输出电路	PNP 常开 (NO)
压降 Vd	< 2 VDC
输出电流	< 100 mA

电气参数

短路保护	是
反极性保护	是

机械参数

类型	圆柱形 · 光滑版
感应面材质	PBT
外壳材质	不锈钢材质
尺寸	6,5 mm
外壳长度	30 mm
连接方式	FEP电缆 · 1 m

环境条件

工作温度	-25 ... +100 °C
防护等级	IP 67

备注


- 带有可达+ 100 °C的积分型电子

IFRM 06P1707

电感式传感器特殊版本 - high temperature

Article number: 10229690

尺寸图



接线图

