

Vue d'ensemble

- 2 mm
- PNP à fermeture (NO)
- Connecteur déporté M8
- -25 ... 75 °C
- IP 67



Image similaire



Caractéristiques techniques


Données générales		Données électriques	
Type de montage	Noyé	Protégé contre inversion polarité	Oui
Portée nominale S _n	2 mm	Données mécaniques	
Hystérésis de commutation	3 ... 20 % de S _r	Forme du boîtier	Cylindrique avec filetage
Indication de l'état de sortie	LED rouge	Matériau (face active)	PBT
Données électriques		Matériau du boîtier	Acier inoxydable
Fréquence de commutation	< 5 kHz	Dimension	8 mm
Plage de tension +V _s	6 ... 36 VDC	Longueur du boîtier	22 mm
Consommation max. (sans charge)	12 mA	Version de raccordement	Connecteur déporté M8
Circuit de sortie	PNP à fermeture (NO)	Couple de serrage max.	10 Nm (Front: 7 Nm)
Tension résiduelle V _d	< 2 VDC	Conditions ambiantes	
Courant de sortie	< 200 mA	Température de fonctionnement	-25 ... +75 °C
Protégé contre courts-circuits	Oui	Classe de protection	IP 67

IFRM 08P1713/KS35L

Détecteurs de proximité inductifs - subminiature

Numéro d'article: 10160311

Dessin d'encombrement



- Longueur standard du câble 200 mm (L)

Schéma de raccordement

