

## 产品一览

- 4 mm
- NPN 常闭 (NC)
- 2米电缆
- IP 67



图片与实际产品相似

**CE EAC**

## 技术数据

### 基本参数

安装方式	屏蔽式
额定感应距离 Sn	4 mm
迟滞	3 ... 20 % (Sr)
输出指示灯	红色LED
认证 / 证书	ATEX 3D

### 电气参数

开关频率	< 2 kHz
电源电压范围 +Vs	10 ... 30 VDC
最大电流消耗 (无负载)	10 mA
输出电路	NPN 常闭 (NC)
压降 Vd	< 2 VDC
输出电流	< 200 mA
短路保护	是

### 电气参数

反极性保护	是
-------	---

### 机械参数

类型	圆柱形 · 螺纹版
感应面材质	PBT
外壳材质	黄铜镀镍
尺寸	12 mm
外壳长度	30,4 mm
连接方式	2米电缆
最大紧固扭矩	15 Nm (Front: 10 Nm)


### 环境条件

防护等级	IP 67
------	-------

### 安全最大值

标记	II 3D Ex tc III C T100°C Dc X
工作温度 Ta	-25 ... +65 °C

尺寸图



接线图

