

Vue d'ensemble

- 2 mm
- PNP à ouverture (NC)
- Connecteur déporté M8
- -25 ... 75 °C
- IP 67



Image similaire



Caractéristiques techniques

Données générales

Type de montage	Noyé
Portée nominale S_n	2 mm
Hystérésis de commutation	3 ... 20 % de S_r
Indication de l'état de sortie	LED rouge

Données électriques

Fréquence de commutation	< 5 kHz
Plage de tension +Vs	6 ... 36 VDC
Consommation max. (sans charge)	12 mA
Circuit de sortie	PNP à ouverture (NC)
Tension résiduelle V_d	< 2 VDC
Courant de sortie	< 200 mA
Protégé contre courts-circuits	Oui

Données électriques

Protégé contre inversion polarité	Oui
-----------------------------------	-----

Données mécaniques

Forme du boîtier	Cylindrique avec filetage
Matériau (face active)	PBT
Matériau du boîtier	Acier inoxydable
Dimension	8 mm
Longueur du boîtier	40 mm
Version de raccordement	Connecteur déporté M8
Couple de serrage max.	10 Nm (Front: 7 Nm)

Conditions ambiantes


Température de fonctionnement	-25 ... +75 °C
Classe de protection	IP 67

IFRM 08P37A1/KS35L

Détecteurs de proximité inductifs - miniature

Numéro d'article: 10160320

Dessin d'encombrement



- Longueur standard du câble 200 mm (L)

Schéma de raccordement

