

## IFRM 30P3501/S14L

Détecteurs de proximité inductifs - standard

Numéro d'article: 10229768

### Vue d'ensemble

- 10 mm
- PNP à ouverture (NC)
- Connecteur M12
- -25 ... 75 °C
- IP 67



Image similaire



### Caractéristiques techniques

#### Données générales

Type de montage	Noyé
Portée nominale Sn	10 mm
Hystérésis de commutation	3 ... 20 % de Sr
Indication de l'état de sortie	LED rouge à 4 points

#### Données électriques

Fréquence de commutation	500 Hz
Plage de tension +Vs	10 ... 50 VDC
Consommation max. (sans charge)	10 mA
Circuit de sortie	PNP à ouverture (NC)
Tension résiduelle Vd	< 3 VDC
Courant de sortie	< 200 mA
Protégé contre courts-circuits	Oui

#### Données électriques

Protégé contre inversion polarité	Oui
-----------------------------------	-----

#### Données mécaniques

Forme du boîtier	Cylindrique avec filetage
Matériau (face active)	PBT
Matériau du boîtier	Laiton nickelé
Dimension	30 mm
Longueur du boîtier	65 mm
Version de raccordement	Connecteur M12
Couple de serrage max.	200 Nm (Front: 140 Nm)

#### Conditions ambiantes


Température de fonctionnement	-25 ... +75 °C
Classe de protection	IP 67

## IFRM 30P3501/S14L

Détecteurs de proximité inductifs - standard

Numéro d'article: 10229768

### Dessin d'encombrement



### Schéma de raccordement

