

Vue d'ensemble

- 2 mm
- PNP à fermeture (NO)
- Câble, 2 m
- 60 °C
- IP 67



Image similaire



Caractéristiques techniques

Données générales

Type de montage	Noyé
Exécution spéciale	Lecteur de codes inductif
Portée nominale Sn	2 mm
Hystérésis de commutation	0,6 ... 20 % de Sr

Données électriques

Fréquence de commutation	2 kHz
Plage de tension +Vs	10 ... 30 VDC
Consommation max. (sans charge)	20 mA
Circuit de sortie	PNP à fermeture (NO)
Tension résiduelle Vd	< 2 VDC
Courant de sortie	< 200 mA
Protégé contre courts-circuits	Oui

Données électriques

Protégé contre inversion polarité	Oui
-----------------------------------	-----

Données mécaniques

Forme du boîtier	Parallélépipédique
Matériau (face active)	PA 6
Matériau du boîtier	PA 6
Dimension	30 mm
Longueur du boîtier	79 mm
Versión de raccordement	Câble, L=2 m

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement	0 ... +60 °C
Classe de protection	IP 67

propos

- Frais de câblage réduits
- Boîtier plastique PA 6

Dessin d'encombrement




Schéma de raccordement

