

#### 产品一览

- 测距
- 0 ... 6 mm
- PNP / 推挽
- IO-Link
- M12 接头
- -25 ... 75 °C
- IP 67



图片与实际产品相似



#### 技术数据

##### 基本参数

安装方式	屏蔽式
特殊型号	线性化
类型	Distance measuring
测量距离 Sd	0 ... 6 mm
分辨率	< 0,003 mm (High Accuracy Mode)
重复精度	< 0,01 mm
调节	IO-Link
自学习	Single point, Two point, Window
线性误差	± 25 µm (S = 0 ... 4 mm) ± 60 µm (S = 0 ... 6 mm)
温漂	± 2 % (全量程; S = 0 ... 4 mm) ± 3 % (全量程; S = 0 ... 6 mm)
迟滞	< 99 % (adjustable)
上电指示灯	绿色LED
输出指示灯	黄色LED

##### 电气参数

响应时间 ( 出厂特性 )	< 1 ms
开关频率	< 1 kHz
电源电压范围 +Vs	8 ... 36 VDC
最大电流消耗 ( 无负载 )	15 mA
输出电路	PNP 推挽 IO-Link
输出电流	< 100 mA
短路保护	是

##### 电气参数

反极性保护	是
-------	---

##### 通信接口

接口	IO-Link V1.1
波特率	230,4 千波特 (COM 3)
周期时间	≥ 0,6 ms
过程数据长度	32 Bit
过程数据结构	Bit 0 = SSC1 (距离) Bit 1 = SSC2 (距离) Bit 3 = 报警 Bit 4 = SSC3 (频率) Bit 5 = SSC4 (计数器) Bit 16-31 = 16 Bit 测量数据

##### IO-Link端口类型

Class A	测量范围 开关点 开关迟滞 信号过滤 时间过滤器 LED状态指示灯 输出逻辑 输出电路 时间过滤器 停用传感器原件 Find Me功能
---------	---

## 技术数据

### 通信接口

其他数据	距离
	频率
	开关周期
	运行时间
	操作启动周期
	工作电压
	装置温度
	直方图

### 机械参数

类型	圆柱形 · 螺纹版
----	-----------



### 机械参数

外壳材质	黄铜镀镍
尺寸	12 mm
外壳长度	50 mm
连接方式	M12 接头
最大紧固扭矩	15 Nm (Front: 10 Nm)


### 环境条件

工作温度	-25 ... +75 °C
防护等级	IP 67

## 尺寸图



## 接线图



## 分辨率

