


产品一览

- 4 mm
- PNP 常开 (NO)
- 引线接头 DT04-3P, 3 针
- -40 ... 85 °C
- IP 68 / IP 69K 保护等级



图片与实际产品类似



技术数据

基本参数

安装方式	齐平
特殊型号	车辆
额定感应距离 S_n	4 mm
迟滞	3 ... 10 % S_r
输出指示灯	红色LED
认证 / 证书	EN 60947-5-2:2007, Sec 8.6 EN 13309:2010 ^{1) 3)} EN ISO 14982:2009 ^{1) 2)} ISO 13766:2006 ¹⁾

电气参数

开关频率	< 2 kHz
电源电压范围 +Vs	7 ... 48 VDC
最大电流消耗 (无负载)	10 mA
输出电路	PNP常开
压降 V_d	< 2 VDC
输出电流	< 200 mA
短路保护	是
反极性保护	是
AGRI 抗电磁干扰能力	ISO 11452-4: 200mA ISO 11452-2: 100V/m 基于UN / ECE R10 Rev 5章 · 6.8 (没有ECE类型认证)

电气参数

AGRI 电磁辐射	EN 55011 基于UN / ECE R10 Rev 5章 · 6.5, 6.6 (没有ECE型号认证)
传导干扰	ISO 7637-2 · ISO 16750-2 · 详情参见数据表

机械参数

类型	圆柱形 · 螺纹版
感应面材质	PBT
外壳材质	黄铜镀镍
尺寸	12 mm
外壳长度	55 mm
连接方式	DT04-3P 引线接头 · 3针
最大紧固扭矩	15 Nm (A: 10,5 Nm, B: 10,5 Nm)

环境条件

工作温度	-40 ... +85 °C
防护等级	IP 68 (感应面/传感器) IP 68 (1,5 m, 24 h) IP 69K (传感面)


备注

- 不适合在低碳钢中齐平安装
- 1) 仅用于具有集中式负载倾倒抑制功能的机器 (58 V) 。
- 2) 不得用于直接控制和修改设备的功能状态
- 3) 在12VDC/24VDC车载电源下，不适合在发动机启动阶段操作


测试脉冲

Test pulse (ISO 7637-2, ISO 16750-2)	1	2a	2b	3a	3b	4	5b
Severty level	IV	III	IV	III	III	III	
Functional status (12V/24V System)	C	A	C	A	A	C/B	A


针脚定义




尺寸图




接线图




不同安装条件下的校正因子 (近似值)



Mounting material	Correction factor
Mild steel	100 %
Stainless steel	100 %
Aluminum	100 %



Mounting material	Correction factor
Mild steel	105%
Stainless steel	100 %
Aluminum	95 %



Mounting material	Correction factor
Mild steel	115 %
Stainless steel	95 %
Aluminum	90 %

安装指导

