

IR30.P18S-F45.NV1Z.7BO

Détecteurs de proximité inductifs - large sensing distance

Numéro d'article: 11174008

Vue d'ensemble

- 18 mm
- NPN complémenté (NO / NC)
- Connecteur M12
- -25 ... 75 °C
- IP 67



Image similaire



Caractéristiques techniques

Données générales

Type de montage	Noyé
Exécution spéciale	Portée augmentée (GammaProx)
Portée nominale Sn	18 mm
Dérive en température	± 10 %
Hystérésis de commutation	3 ... 20 % de Sr
Indication de l'état de sortie	LED rouge à 3 points
Facteur de correction typ.	Acier doux 100 %, Acier inoxydable 70 %, Aluminium 40 %

Données électriques

Fréquence de commutation	< 500 Hz
Plage de tension +Vs	6 ... 36 VDC
Consommation max. (sans charge)	10 mA
Circuit de sortie	NPN complémenté (NO / NC)
Tension résiduelle Vd	< 2 VDC
Courant de sortie	< 200 mA

Données électriques

Protégé contre courts-circuits	Oui
Protégé contre inversion polarité	Oui

Données mécaniques

Forme du boîtier	Cylindrique avec filetage
Matériau (face active)	PBT
Matériau du boîtier	Laiton nickelé
Dimension	30 mm
Longueur du boîtier	45 mm
Version de raccordement	Connecteur M12
Couple de serrage max.	140 Nm

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement	-25 ... +75 °C
Classe de protection	IP 67

propos

- Distance de commutation augmentée
- Sortie complémenté

Dessin d'encombrement







Schéma de raccordement




Facteurs de correction selon les situations de montage (à titre indicatif)



Matériau de montage	Fact. de correction
Acier doux	100 %
Acier inoxydable	100 %
Aluminium	100 %



Matériau de montage	Fact. de correction
Acier doux	105 %
Acier inoxydable	105 %
Aluminium	100 %



Matériau de montage	Fact. de correction
Acier doux	pas possible
Acier inoxydable	pas possible
Aluminium	75 %

Instruction de montage

