

Auf einen Blick

- Stromausgang
- Kabel PUR 3 x 0,25, 2 m
- -40 ... 85 °C
- IP 67
- Magnet bitte separat bestellen



Abbildung ähnlich

Technische Daten

Allgemeine Daten

Drehwinkelbereich	270° linear
Auflösung	0,09 °
System-Genauigkeit	± 0,25 %
Temperaturdrift	± 0,1 % (Full Scale)
Arbeitsabstand max.	5 mm, mit Magnetrotor MSFS
Axialer Versatz max.	0,4 mm

Elektrische Daten

Ansprechzeit	< 4 ms
Betriebsspannungsbereich +Vs	15 ... 30 VDC
Stromaufnahme max. (ohne Last)	30 mA
Ausgangssignal	4 ... 20 mA

Elektrische Daten

Lastwiderstand	500 Ohm/15 VDC, 1000 Ohm/30 VDC
Ausgangsschaltung	Stromausgang
kurzschlussfest	Ja
verpolungsfest	Ja, Vs zu GND


Mechanische Daten

Anschlussart	Kabel PUR 3 x 0,25, 2 m
Bauform	Quaderförmig
Gehäusematerial	Messing vernickelt
Baugrösse	20 mm
Material (aktive Fläche)	PBTP


Umgebungsbedingungen

Arbeitstemperatur	-40 ... +85 °C
Schutzart	IP 67

Ausgangssignale



Anschlussbild



Abmessungen

