

IWRM 30U9501

Détecteurs de distance inductifs

Numéro d'article: 10243232

Vue d'ensemble

- 5 ... 10 mm
- Sortie de tension
- Câble, 2 m
- 60 °C
- IP 67



Image similaire



Caractéristiques techniques

Données générales

Type de montage	Noyé
Distance de mesure Sd	5 ... 10 mm
Distance de référence	7,1 ... 7,9 mm
Vitesse de mesure	< 1,5 mm / ms
Reproductibilité	0,02 mm
Dérive de linéarité	± 200 µm
Coefficient de température	1 µm / (K mm)

Données électriques

Plage de tension +Vs	15 ... 30 VDC
Consommation max. (sans charge)	20 mA
Circuit de sortie	Sortie de tension
Signal de sortie	1 ... 9 VDC
Résistance de charge	> 1000 Ohm
Ondulation résiduelle de la sortie	< 0,5 % Vs

Données électriques

Protégé contre courts-circuits	Oui
Protégé contre inversion polarité	Oui

Données mécaniques

Forme du boîtier	Cylindrique avec filetage
Matériau (face active)	PBT
Matériau du boîtier	Laiton nickelé
Dimension	30 mm
Longueur du boîtier	60 mm
Versión de raccordement	Câble, L=2 m
Couple de serrage max.	200 Nm (Front: 140 Nm)

Conditions ambiantes

Température de fonctionnement	0 ... +60 °C
Classe de protection	IP 67

IWRM 30U9501

Dessin d'encombrement




Schéma de raccordement

