

Multi headed cable Type B2

Splitkabel für Beleuchtung

Artikelnummer: 11214471

Auf einen Blick

- Splitkabel M12/12-pol Buchse auf 1x M8/3-pol Stecker (Stromversorgung von Kameras und I/Os sowie Hardware Triggerung über einen Input) und 2x M8/3-pol Buchsen zum Anschluss von zwei Beleuchtungen
- Die I/O Spannung wird über die Kamera direkt zur Beleuchtung durchgeschaltet.
- Schutzklasse IP65/IP67
- Länge 100 cm (M12/12-pol Kabel 80 cm, M8 Kabel 20 cm)



Technische Daten

Elektrische Daten

Polzahl	12
Anschlüsse	M12/12-pol Buchse M8/3-pol Stecker 2x M8/3-pol Buchse

Mechanische Daten

Befestigung	Bohrlochabstand des Verteilers 49 mm
Abmessungen	Verteiler 50 mm x 26 mm x 13 mm
Min. Biegeradius statisch	85 mm (Kabel mit M12/12-pol Buchse) 44 mm (Kabel mit M8/3-pol Stecker) 44 mm (Kabel mit M8/3-pol Buchse)
Min. Biegeradius bewegt	42,5 mm (Kabel mit M12/12-pol Buchse) 22 mm (Kabel mit M8/3-pol Stecker) 22 mm (Kabel mit M8/3-pol Buchse)

Mechanische Daten

Biegezyklen	M12: 2.000.000 M8: 10.000.000
Einsatz in Schleppkette	Ja
Kabellänge [m]	1 m
Leiterquerschnitt	12 × 0,14mm ² 3 × 0,25mm ²
Material	TPU PUR, halogenfrei

Umgebungsbedingungen


Betriebstemperatur (bewegt)	-5 ... +75 °C
Betriebstemperatur	-25 ... +75 °C
Schutzart	IP 65/67 (verschraubt)

Multi headed cable Type B2


Splitkabel für Beleuchtung

Artikelnummer: 11214471

Masszeichnung



Prinzipdarstellung



Multi headed cable Type B2

Splitkabel für Beleuchtung

Artikelnummer: 11214471

Steckerbelegungen

