

#### Auf einen Blick

- Umfang 50 cm
- Profilloberfläche: glatt
- Werkstoff / Belag: Polyurethan
- Bohrung  $\varnothing 7$  mm



#### Technische Daten

##### Technische Daten

Aussendurchmesser	159,15 $\pm$ 0,2 mm
Betriebstemperatur	-30...+80 °C
Werkstoff / Belag	Polyurethan
Werkstoff / Rad	Aluminium
Profilloberfläche	Glatt
Geeignete Messgut-Oberfläche	Draht Holz Kunststoff Lackierte Oberflächen Metall Papier Pappe

##### Technische Daten

Umfang	50 cm
Bohrung	$\varnothing 7$ mm
Anzugsmoment/Gewindestift	3 Nm
Belaghärte, ca	90° Shore A

#### Beschreibung

Bei der Auswahl eines Messrades ist zunächst die Art der zu messenden Ware zu berücksichtigen, um danach die Oberfläche bzw. den Belag des Messrades zu bestimmen. Der Umfang des Messrades richtet sich nach dem zur Verfügung stehenden Raum und nach der Grösse des Zählers oder Drehgebers.

Je kleiner das Messrad ist, desto mehr Kraft muss am Umfang des Messrades aufgewendet werden, und desto grösser ist auch die Gefahr, dass Schlupf entsteht und das Messergebnis verfälscht wird. Auch die Breite des Messrades hat Einfluss auf das Messergebnis.

#### Messgenauigkeit

Die Messgenauigkeit eines Meterzählers mit Messrad hängt von folgenden Faktoren ab:

- Art des Messgutes
- Umschlingungswinkel
- Drehmoment des Zählers oder Drehgebers
- Liefergeschwindigkeit der Ware
- Zugspannung des Messgutes
- Oberflächenrauigkeit
- Anpressdruck des Messgutes gegen das Messrad
- Elastizität des Messgutes
- Durchmesser toleranz des Messrades

**Abmessungen**

